

# DFA

## Scheibenleuchte – Klassiker – die nächste Generation

Klassische, weiße Kunststoff-Scheibenleuchte als Universalmontage für Wand- oder Deckenaufbaumontage. Mit **abgerundeten Scheibenecken** und Design-Schraffierungen im Gehäusekopf. Geeignet für Dauer- und Bereitschaftsschaltung (Die Schaltungsart kann von außen nach der Montage frei über Softtouch gewählt werden). Einzigartig für eine Scheibenleuchte: extrem Stoßfest bis IK09.

Bei der Einzelbatterievariante ist standardmäßig mit an Bord; LED-Funktionsanzeige und ein eingebauter **automatischer Prüftaster** (Self-Check-Modul). Nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838 zur Kennzeichnung der Rettungswege (VDE0711 – Teil 2.22).

Die langlebigen hochoberflächentemperenden NiMH-Akkus sind großzügig dimensioniert, so dass bei dem vorgeschriebenen **3 Stunden** bzw. 8 h Betrieb eine zusätzliche Reserveleistung von **+ 60 Minuten** ohne Aufpreis mit dabei ist. ZSiS (zusätzliche Sicherheit in der Sicherheit). Hierdurch kann die Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Notleuchten mehr als deutlich verlängert werden. Die gleichmäßige Ausleuchtung der Piktogramme wird über hochwertige, langlebige LED's gewährleistet. Der Kontrast der Piktogrammscheibe ist extrem gut gelöst. Planungssicherheit durch variablen Einsatz der Piktogramme (im Lieferumfang enthalten; 5x Universalsteckpiktogrammscheiben; Mann, Tür Pfeil unten, oben, links, rechts, blind) vor Ort.

TOP-Produkt. Energiesparend mit 3 Jahren Garantie (Akkus = 12 Monate).

**TOPSELLER**



# DFA

## Scheibenleuchte – Klassiker – die nächste Generation



**Sonderausführung: Black-Edition**  
(für dunkle Wände – sehr smart)

### Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

Einbaurahmen, Abm: L360xB90mm (Ausschnitt 330x70mm).  
0,5m Zentral-Pendelstange weiß, (vorverdrahtet) mit Baldachin:  
2,5m Seilmontageset (inkl. Montagezubehör), kürzbar  
Kettenösenpaar (inkl. Muttern+Schrauben-Abstandshalter)  
Ballschutzkorb (nur) für Wandmontage:  
Wandauslegerwinkel /Stahlblech weiß pulverbeschichtet:  
Ersatzakku, 3,6V-1,5Ah Artikel:  
Piktogramm: MTLO (Mann, Tür, Treppe links oben)  
Piktogramm: MTLU (Mann, Tür, Treppe links unten)  
Piktogramm: MTRO (Mann, Tür, Treppe rechts oben)  
Piktogramm: MTRU (Mann, Tür, Treppe rechts unten)

DFA-E  
551039  
SMS 25  
WKL  
BALL 2  
WADFA  
NIMH3615P  
DFA-05  
DFA-06  
DFA-07  
DFA-08

### Technische Daten

Erkennungsweite: 26m

Abmessungen: L 280 x H 209 x T 49 mm

Gehäuse: Kunststoffgehäuse

Standardfarbe: weiß – optional auch als Black-Edition ( für dunkle Wände & Special Locations )

Schutzart-/Klasse: IP 44 / II

IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK 09 ( bis 10,0 Joule )

Montagearten: Universal für Wand- oder Deckenaufbaumontage, Fluchtwegrichtung 1- oder 2seitig, individuell  
(Optional: Pendel- oder Seilmontage, Wandausleger- oder Deckeneinbaumontage)

# DFA


## Scheibenleuchte – Klassiker – die nächste Generation

Bestell-Nr. Erkennungsweite: alle 26m	Montagearten: Universal LED-Leistung / Anschlussspannung	Überbrückungszeit h	Lichtstrom Im Netz-/Notbetrieb	Batterie NiMH 3,6V
<b>Einzelbatterieleuchten mit Selbsttestfunktion (SC)</b>				
DFA 003 SC	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	3h + 1h	90 / 100 lm	1,5Ah
DFA 003 SC Black	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	3h + 1h	90 / 100 lm	1,5Ah
DFA 008 SC	3,5W / 4VA 220-240V AC 50-60Hz	8h + 1h	90 / 60 lm	1,5Ah

S = inkl. automatischem Wochentest / Self-Check  
Umgebungstemperatur: + 5° C bis + 40° C

Bestell-Nr. Erkennungsweite: alle 26m	Montagearten: Universal LED-Leistung	Versorgungsspannung V / 50-60 Hz	Lichtstrom im Netz- /Notbetrieb	Gewicht kg
<b>Leuchten für Zentralbatterieanlagen</b>				
DFA 019	1,6W / 1,8VA	80-250V AC 45-250V DC	100 / 100 lm	0,715
DFA 019 Black	1,6W / 1,8VA	80-250V AC 45-250V DC	100 / 100 lm	0,715

Mischbetriebs- und Einzelleuchten-Leuchtenüberwachungsbausteine auf Anfrage.  
Umgebungstemperatur: - 30° C bis + 40° C



Wandmontage / Deckenmontage



Deckeneinbaumontage  
Einbaurahmen, weiß Kunststoff



0,5m Pendelstange, weiß  
mit Decken-Baldachin  
( vorverdrahtet )



2,5m Seilmontageset,  
silber/chrom, kürzbar  
mit umfangreichem  
Zubehörteilen,  
(Deckenschrauben,  
Schraubhülsen, Seilspanner,  
Unterlegscheiben,  
Symmetrierungswinkel, Seile &  
mehr.



Wandauslegerwinkel,  
weiß, Stahlblech



2 Kettenösen, silber  
mit umfangreichem  
Zubehör: (Muttern &  
Kunststoffunterlegscheiben)