

Feuille de données du produit



Article N°: 4001V Char à bras léger

Equipements de manutention



En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. plateau en contreplaqué hydrofuge. Essieu avec timon. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1060
Largeur de surface utile (mm)	600
Hauteur de zone de chargement (mm)	303
Longueur totale (mm)	1272
Largeur totale (mm)	609
Hauteur totale (mm)	1192
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	250 x 60
Configuration	offen
Poids (kg)	32
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976840017