


DATENBLATT / DATA SHEET: ZWISCHENSTECKER III ÜBERSPANNUNGSABLEITER (FEINSCHUTZELEMENT) / SURGE PROTECTIVE DEVICE (OVERVOLTAGE PROTECTION)



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

ART. NR. / ORDER NO.	IS211450		
Geprüft nach / acc. to	Testclass III IEC61643-1/EN61643-11		
Nennspannung / nominal operating voltage U_n	Energieversorgung (230Vac)	TV line	TEL line
Max. Dauerspannung / max. continuous rating voltage U_c	230 Vac	20 Vdc	110 Vdc
Nennstrom / rated current	275 Vac	70 Vdc	170 Vdc
Nennableitstoßstrom / nominal discharge current I_n (8/20)	16 A	--	--
Kombinierter Stoß / combined impulse U_{oc}/I_{sc}	6 kA (L+N - PE)	5 kA	2,5 kA
Schutzpegel / protection level U_p	6 kV / 3 kA	--	--
Grenzfrequenz / limit frequency	$\leq 1,25$ kV (L-N)	$\leq 0,6$ kV	$\leq 0,65$ kV
Signalisierung / signalling	--	> 1 GHz	--
Max. Eingangsleistung / max. input power	LED (grün/green – OK)	--	--
Ansprechzeit / Response time	3500 VA	--	--
Kontaktierung / connection	< 25 ns (L-N); < 100 ns (L/N-PE)	< 100 ns	< 25 ns
Temperaturbereich / operating temperature	Steckdose mit Erdkontakt / Plug-in system with earth contact	TV (F)	RJ11
Gehäusematerial / housing material	-40°C + 80°C		
Kindersicherung / child-proof lock	Thermoplastic, extinguishing degree V-0		
Schutzzart / degree of protection	JA / YES		
	IP20		

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS



ANSCHLUSSBEISPIEL / CONNECTION SAMPLE

