



Product data sheet

Art nr.: 25021432 Duwbeugelwagen met hard PVC platform

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, platform met harde PVC plaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	270
Totale lengte (mm)	1125
Totale breedte (mm)	709
Totale hoogte (mm)	990
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	36
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976677903