



Product data sheet

Art nr.: 9401B ESD-Tafelwagen met laadvlakken van staalplaat

Transportmiddelen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 2 Platformen van staalplaat, gelijkliggend in frame, zuiver ingelast, ook elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	270, 900
Totale lengte (mm)	1197
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	900
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	59
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976394015