

**Artikelnummer:** 129549

**Kurzbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 3 doppelseitigen 20-Grad-Auflageebenen

**Langbeschreibung:** Kommissionierwagen mit 3 doppelseitigen 20-Grad-Auflageebenen: Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Schiebegriff aus Rohr. Auflageebenen aus Stahlblech, Neigung 20-Grad. Grundboden aus Holzwerkstoffplatte in Buche-Dekor. Seitenbügel aus Rohr,  $\varnothing 26,9 \times 1,75$  mm. Etagenabstand von 340 mm für je 6 Stück Sichtlagerkästen auf Vorder- und Rückseite. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). 2 Lenk (mit Feststeller)- und 2 Bockrollen ( $\varnothing 200$  mm), TPE-Bereifung, Rollenlager und Kunststofffelge. Lieferung ohne Kästen. Ladefläche:

2 x L 1350 x B 400 mm Außenmaß: L 1530 x B 800 mm Anzahl Ladeflächen: 3 Etagen + 1 x Grundboden Gesamthöhe: 1750 mm Ladehöhe: 280/670/1020/1370 mm Schiebegriffhöhe: 1000 Tragkraft: 300 kg Rad- $\varnothing$ : 200 mm Eigengewicht: 107 kg

**EAN/GTIN:** 4250448510555

