

Artikelnummer: 138995

Kurzbeschreibung: Mülltonnen-Kippstation MKS, für 120 & 240 l Tonnen, Ausschütthöhe 1480 mm, Kippwinkel 135-Grad, bis 110 kg, Rollen, 12 V, RAL 5012

Langbeschreibung: Mülltonnen-Kippstation MKS, f. 120 & 240 l Tonnen, Ausschütthöhe 1480 mm, Kippwinkel 135-Grad, b. 110 kg, Rollen, 12/230 V: Mit der elektrohydraulisch betriebenen Mülltonnen-Kippstation MKS lassen sich 120- und 240-l-Tonnen unkompliziert in größere Tonnen entleeren. Das Gerät besitzt die Gesamtmaße von L 1570 x B 880 x H 1720 mm und ist dank zweier Lenkrollen mit Feststeller sowie den beiden Bockrollen standortflexibel einsetzbar. Zu einem effizienten Gebäudemanagement trägt die mit 3 Jahren Garantie versehene, wahlweise mit einem 12 V Antrieb oder einem 230 V Antrieb erhältliche Mülltonnen-Kippstation MKS bei. Das hochwertige Gerät hebt die Tonnen auf eine Ausschütthöhe von etwa 1480 mm, der Kippwinkel beträgt dabei ca. 135 Grad. Die Tragfähigkeit der 154 bzw. 141 kg schweren Station beläuft sich auf bis zu 110 kg. Die Lieferung erfolgt im Fall des 12-V-Modells ohne Ladegerät, welches jedoch als separates Zubehör verfügbar ist. Weitere Details: Mülltonnen-Kippstation zum Entleeren von 120- und 240-Liter-Tonnen Ausschütthöhe von jeweils 1480 mm Kippwinkel von jeweils 135-Grad Tragfähigkeit jeweils bis zu 110 kg Mobil einsetzbar dank 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen Reifen: Vollgummi, Durchmesser 180 mm Antrieb: elektrohydraulisch, wahlweise in Ausführung mit 12 V oder 230 V Maße: jeweils L 1570 x B 880 x H 1720 mm Gewicht: je nach gewählter Ausführung 154 kg (bei 12 V Antrieb) bzw. 141 kg (bei 230 V Antrieb) Garantie: jeweils 3 Jahre Hinweis: Gerät mit 12 V Antrieb wird ohne Ladegerät geliefert, dieses als separates Zubehör verfügbar



EAN/GTIN: 4052462052208