

## Termékinformációk

# 16 65 125 SB

## Csupaszítószerszám adatátviteli kábelekhez

- UTP- és STP-adatkábelek csupaszításához Ø 4,5-től 10,0 mm-ig
- Huzalcsupaszító szerkezet 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup> keresztmetszetekhez
- Két héjú, felhajtható huzalcsupaszító szerszám
- Nyitórugóval és zárókilincsel
- Rögzítő csipesz tárgyak biztonságos őrzéséhez
- Ház: műanyag, üvegszál-erősítésű
- Pengék: speciális szerszámacél, olajban edzett, TiN-bevonatú



WM

### Általános

Cikkszám	16 65 125 SB
EAN	4003773043157
Súly	50 g
Méret	125 x 84 x 18 mm

### Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	0,2 — 4 mm <sup>2</sup>
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 4,5 – 10 mm
kábeltípus	CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair (UTP/STP)

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



