

## Información sobre productos

### 46 13 A3

#### Alicate para arandelas

Para arandelas exteriores de ejes

DIN 5254 A

- Tipo sólido, forjado
- Puntas antideslizantes de gran estabilidad
- Puntas rectas
- DIN 5254 A; puntas rectas
- Cuerpo de alicates y puntas: acero al cromo-vanadio, forjado, templado al aceite



MM Ø

#### Información general

Núm. de artículo	46 13 A3
EAN	4003773043010
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	211 g
Dimensiones	210 x 40 x 15 mm
Norma	DIN 5254 A
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

#### Características técnicas

Capacidad para arandelas exteriores	Ø 40 – 100 mm
Puntas (diámetro)	Ø 2,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.