

Información sobre productos

71 31 160

KNIPEX CoBolt® S

Cortabulones compactos

Con muesca en el filo de corte



- Filos de corte muy resistentes con muesca para cortar los materiales redondos más duros en una sola operación
- Altísima potencia de corte con una longitud manejable de 160 mm
- Cabeza pequeña y estilizada para una excelente accesibilidad
- Compacto y potente: corta bulones, clavos, remaches etc. hasta Ø 4,8 mm
- Dureza de los fillos de aprox. 64 HRC
- Reducido esfuerzo por un eficiente mecanismo de multiplicación
- El deslizamiento del material de corte se reduce gracias al marcado láser del filo
- Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm
- Filos de corte con hendidura para un corte más sencillo de secciones grandes gracias al mejor efecto de palanca cerca del eje
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas



Información general

Núm. de artículo	71 31 160
EAN	4003773084587
Alicate	negro atramentado
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	200 g
Dimensiones	160 x 45 x 14 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 5,3 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,8 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,6 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,3 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

