

## Productinformatie

# 98 00 10

- Bek 15° gebogen
- Gereedschap geheel verchromd
- Chroom-vanadium-staal, gesmeed, oliegehard

## Steeksleutel

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V ♻️

### Algemeen

Artikel-nr.	98 00 10
EAN	4003773019893
gewicht	46 g
Afmetingen	26 x 12 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Sleutelwijdte	10 mm
Lengte l max.	105 mm
Kop diam. a max.	5 mm
Kopbreedte b max.	27 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

