

tegel vloerrooster

kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 800 x 400 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in blauw, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren

VE 4 stuks



Artikelnummer: 101616



Vloerrooster

tegel vloerrooster

- geschikt voor natte en droge ruimtes
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 25 x 800 x 400 mm
- Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in blauw
- bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren

Technische details





uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	25 mm
vloerbedekking	vloerrooster	lengte	800 mm
confectionering	kliksysteem	breedte	400 mm
module	tegel	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	natte en droge ruimtes	moeilijk ontvlambaar	nee
materiaal loopvlak	hogedruk polyethyleen	bestendigheid	tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
oppervlak	opengewerkt	gewicht	6 kg

vloerbedekking	
kleur	blauw

Gerelateerde Producten

101611		rand vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 400 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101612		hoekelement vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101614		rand vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 400 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in groen, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101615		hoekelement vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in groen, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101617		rand vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 400 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in blauw, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101618		hoekelement vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in blauw, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101620		rand vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 400 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in rood, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
101621		hoekelement vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in rood, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
449314		rand vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 400 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in roodbruin, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren
449336		hoekelement vloerrooster, kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 25 x 110 x 110 mm, Van hogedruk polyethyleen met opengewerkt oppervlak in roodbruin, bestendig tegen veel soorten olie, oplosmiddelen, logen en zuren

Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-staal
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw