

hydraulische machineheffer HM 5

heflast 5000 kg, hefgedeelte met klauw 25 - 230 mm, in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar

Artikelnummer: 149498



Hydraulische krik HM 5

Hefvermogen 5 t

hydraulische machineheffer

- heflast 5000 kg
- hefgedeelte met klauw 25 - 230 mm
- hefgedeelte met kopplaat 368 - 573 mm
- hydraulisch systeem met overdrukventiel en nauwkeurig instelbare neerlaatsnelheid
- in elke positie inzetbaar, aangezien behuizing 360° draaibaar
- gewicht 25 kg
- hendel afneembaar
- van staal in blauw

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	hendel	hendel afneembaar
hijswerktuigtype	hydraulische machineheffer	materiaal	staal
heflast	5000 kg	kleur	blauw
hefgedeelte met klauw	25-230 mm	gewicht	25 kg
hefgedeelte met kopplaat	368-573 mm		

