

## Rollcart materiaalwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak  
lengte x breedte 1200 x 800 mm,  
draadgaas wand, hoogte x lengte x  
breedte 1480 x 1350 x 800 mm,  
onderstel met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 158121



## Rollcart Materiaalwagen

### Draagvermogen 600 kg

materiaalwagen





- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- platform van MDF
- draadgaas wand
- hoogte x lengte x breedte 1480 x 1350 x 800 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- met TPE-banden
- wiel Ø 200 mm
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
type wagen	materiaalwagen	wiel-ø	200 mm

materiaal verwerking	gelast	wiellager	groefkogellager
draagvermogen	600 kg	oppervlak	m. poedercoating
lengte laadvlak	1200 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
breedte laadvlak	800 mm	schuifbeugel	2 stuks
hoogte	1480 mm	constructies	draadgaas wand
lengte	1350 mm	gebruik	beide zijden
breedte	800 mm	wielstand	rechthoekig
materiaal platform	MDF	norm	EN 1757-3 (rem)
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	gewicht	64 kg
banden	TPE		

## Gerelateerde Producten

158122		golfdrager voor materiaalwagen, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, lengte 300 mm, asafstand 45 mm
158123		buishouder voor materiaalwagen, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, lengte 300 mm
158124		vork voor materiaalwagen, draagvermogen 25 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, lengte 300 mm
158125		stifthouder voor materiaalwagen, draagvermogen 20 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, lengte x diameter 300 x 20 mm
158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar