

Scangrip accu-inspectielamp LINE LIGHT

16 lamp SMD-led, met beweeglijke haak, cliphouders en magneten voor ophanging, met USB-kabel


Artikelnummer: 219552



Scangrip inspectielamp LINE LIGHT met spotlicht

accu-inspectielamp

- diameter x lengte 25 x 357 mm
- 16 lamp SMD-led
- energie-efficiëntieklasse A
- met beweeglijke haak, cliphouders en magneten voor ophanging
- brandduur 1,5 h, spot 4 h
- oplaadtijd 6 h
- met USB-kabel
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- 3 jaar garantie



gereedschapstype	accessoire	kabellengte	1 m
type lamp	SMD-led	lamp uitrusting	beweeglijke haak, cliphouders en magneten
lampen aantal	16 stuks	lengte	357 mm
energie-efficiëntieklasse	A	diameter	25 mm
brandduur	1,5 h	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
brandduur spot	4 h	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
lichtstroom	600	garantie	3 jaar
lichtstroom spot	150	WEEE-registratienummer	DE24837723
spanningsverzorging	USB-kabel	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
accutype	lithium-ionen	merk volgens EAR-registers	Scangrip
vermogen accu	2600 Ah	gewicht	1,5 kg
oplaadtijd	6 h		

Gerelateerde Producten

272167



cliphouder, geschikt voor industriële lampen, hoogte x lengte x breedte 30 x 90 x 40 mm