

flessentakel

PULLMASTER II

trekbelasting 2000 kg, hefhoogte 3 m, aantal kettingbundels 2

Artikelnummer: 222582



Takei PULLMASTER II

flessentakel PULLMASTER II

- trekbelasting 2000 kg
- hefhoogte 3 m
- aantal kettingbundels 2
- behuizing van staal
- haak van staal
- ketting met corrosiebeschermende zinklaag
- draaibare draag- en lasthaak
- bouwhoogte 470 mm
- breedte x diepte 136 x 158 mm
- hefkracht 33 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- ketting conform DIN EN 818-7-T

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	bouwhoogte	470 mm
hijswerktuigtype	flessentakel	breedte	136 mm
trekbelasting	2000 kg	diepte	158 mm
hefhoogte	3 m	lengte bedieningsketting	2,5 m
bediening heffing	handmatig	haaktype	draaibare draag- en

		lasthaak
hefkracht	33 daN	materiaal haak staal
aantal bundels	2 stuks	opening haak 40 mm
materiaal behuizing	staal	norm DIN EN 818-7-T (ketting)
oppervlak ketting	verzinkt	gewicht 16 kg