

**C+P**

## **acculaadkast**

**Serie 89 COMFORT**

hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm, elektrische uitrusting: per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 aansluitingen voor stopcontactdozen, afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen



**Artikelnummer: 228501**



## **C+P Laadkast voor batterijen Serie 89 COMFORT**

### **met innovatieve elektrische lade**

acculaadkast




- hoogte x breedte x diepte 1950 x 930 x 500 mm
- constructie van staal
- uitgerust met 3 elektrische opvanglegborden, 1 legbord
- elektrische uitrusting: per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3 aansluitingen voor stopcontactdozen
- 4 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Stofdicht te sluiten via dubbele vleugel deur
- deuropeningshoek 180 °
- verzonken greep

- afsluitbaar met Greepslot Ergo-Lock
- onderbouw Kunststof glijders
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RDS 110 80 60 viridinegroen
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag in RAL7035 lichtgrijs

## Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	voorzien van moffellak
type kast	acculaadkast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type deur	dubbele vleugel deur	kleur voorkant	RDS 110 80 60 viridinegroen
hoogte	1950 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	930 mm	onderbouw	Glijder
diepte	500 mm	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
kast uitrusting	3 elektrische opvanglegborden, 1 legbord	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	4 stuks	oppervlak legbord	verzinkt
legbord-/niveautype	Stalen bodem	afsluitbaar	ja
draagvermogen legbord	70 kg	openingshoek deur	180 °
stekkerplaatsen aantal	15 stuks	greep	verzonken greep
aansluiting	geaarde stekker	WEEE-registratienummer	DE68052883
elektrische uitrusting	per elektrisch opvanglegbord 5 stekkerdozen 230 V, ventilator, ventilatoraansluitingen, aardlekschakelaar, stroomonderbreker, 3	WEEE-apparaatsoort	groot apparaat cat. 4
materiaal	staal	merk volgens EAR-registers	C+P
oppervlak romp	voorzien van moffellak	gewicht	82,6732674370001 kg

## Gerelateerde Producten

228525		schuimrubber mat, hoogte x breedte x diepte 3 x 750 x 435 mm, in zwart
228526		elektrisch legbord voor acculaadkast, breedte x diepte 930 x 500 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228527		geribbelde mat, breedte x diepte 930 x 500 mm, inclusief plakband