

**KERN**

## balance de table

EHA 1000-1

plateforme en acier inoxydable,  
largeur x profondeur 120 x 120 mm,  
plage de pesage entre 1 kg, Lisibilité  
par incréments de 0,1 g

Numéro d'article: 235908

**KERN**



KERN balance de table EHA 1000-1

- plateforme en acier inoxydable, largeur x profondeur 120 x 120 mm
- plage de pesage entre 1 kg
- Lisibilité par incréments de 0,1 g
- Avec les fonctions réglage (CAL), quantités, changement d'unité de pesage
- équipé de affichage, 5 boutons de commande
- câble d'alimentation 110-240V

## Détails techniques

type de balance    balance de table

balance fonctions    réglage (CAL), quantités,  
changement d'unité de

|                          |                  |                                 |                                  |
|--------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|                          |                  |                                 | pesage                           |
| matériau de plateforme   | acier inoxydable | alimentation                    | câble d'alimentation 110-240V    |
| largeur de plateforme    | 120 mm           | équipement balance              | affichage, 5 boutons de commande |
| profondeur de plateforme | 120 mm           | fonction de comptage des pièces | oui                              |
| plage de pesage          | 1 kg             | Poids                           | 0,75 kg                          |
| lisibilité               | 0,1 g            |                                 |                                  |

## Accessoires

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 208524 |  | Adaptateur secteur 230V/50 Hz pour balance de table |
|--------|--|---|

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 216459 |    | ruban d'emballage PVC, support en PVC avec colle en caoutchouc naturel, roulettes longueur x largeur 66 m x 50 mm, épaisseur 65 µm, en marron  |
| 217145 |    | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal   |
| 221342 |   | bac compartimentable en carton, capacité 5,7 l, hauteur x largeur x profondeur 110 x 200 x 305 mm, en caisse carton, 1 onde, en marron avec enveloppe extérieure en papier kraft   |
| 231458 |  | caisse carton repliable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 1 onde, longueur x largeur x hauteur intérieure 290 x 185 x 85 mm, tablette automatique, verrouillable avec fermeture auto-adhésive |
| 235833 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 60 x 102 x 100 mm, capacité 0,5 l, en polypropylène en bleu  |