

UDOBÄR gereedschapswagen - met uitrusting

hoogte x breedte x diepte 860 x 755
x 460 mm, lade binnen B x D 570 x
395 mm, 5 laden, afsluitbaar met
cilinderslot, bevat 80 delen, romp in
RAL7016 antracietgrijs, front in
RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 242153



UDOBÄR
ALLES FÜR BETRIEB, LAGER, BÜRO
Ein Unternehmen der RAJA GROUP



gereedschapswagen - met uitrusting

- hoogte x breedte x diepte 860 x 755 x 460 mm
- draagvermogen 150 kg
- laden hoogte 3x75 mm/2x155 mm
- lade binnen B x D 570 x 395 mm
- 5 laden
- laden met kogelgelagerde telescooprails, uittrekbaar legbord 100 %
- afsluitbaar met cilinderslot
- bevat 80 delen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met Polyurethaan-banden
- 1 zwenkwiel met rem
- constructie van staal
- romp in RAL7016 antracietgrijs
- front in RAL7016 antracietgrijs

Technische details

transporttoestel	transportwagen	uittrekrail lade	kogelgelagerde telescooprails
type wagen	gereedschapswagen	uittrekbare lade	100 %
hoogte	860 mm	afsluitbaar	ja
breedte	755 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	460 mm	verrijdbaar	ja
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
incl. gereedschap	ja	diameter wiel	125 mm
gereedschapsassortiment aantal o	80 delen	banden	Polyurethaan
draagvermogen	150 kg	wieluitrusting	1 zwenkwiel met rem
laden aantal	5 stuks	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016
laden aantal x hoogte	3x75 mm/2x155 mm	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
breedte lade binnen	570 mm	gewicht	63 kg
diepte lade binnen	395 mm		