

Krause

trapladder

MONTO® Securo®

trap eenzijdig, 6 treden met antislipprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,3 m, balklengte 2,05 m, Van aluminium, boom geëloxeerd

Artikelnummer: 244215



trapladder

- trap eenzijdig
- 6 treden met antislipprofiel (incl. bordes)
- bordes met antislip elementen
- standhoogte 1,3 m
- diepte trede 125 mm
- balklengte 2,05 m
- trede-boomverbinding met veiligheidsscharniersysteem "4CS", dat de trapbomen omsluit
- veilig in gebruik door veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging
- uitgerust met bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak en kabelhouders






- Antislip voetkappen aan het balkeinde
- Van aluminium, boom geëloxeerd
- Opgesteld hoogte 1900 mm
- gewicht 5,8 kg
- kwaliteitsgarantie volgens EN 131
- kwaliteitsgarantie TÜV getest
- 8 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| stijgtechniek | staande trap | leuning | nee |
| laddertype | trapladder | sport-/dwarsverbinding | met veiligheidsscharniersysteem |
| materiaal | aluminium | veiligheidsuitrusting ladder | veiligheidsbeugel en spreidbeveiliging |
| gebruik | eenzijdig | veiligheidsbeugel | ja |
| lengte paal | 2,05 m | spreidbeveiliging | ja |
| standhoogte | 1,3 m | ladder uitrusting | bak, uitsparing voor gereedschap, emmerhaak, kabelhouder |
| werkhogte | 3,3 m | opbergbak | ja |
| treden aantal | 6 | oppervlak steel | geëloxeerd |
| type trede/sport | treden met antislipprofiel | ladder voor op de trap | nee |
| treden/bordes uitrusting (gedeta) | bordes met antislip elementen | onderbouw | Antislip voetkappen |
| diepte trede | 125 mm | norm | EN 131 |
| hoogte | 1900 mm | certificering | TÜV getest |
| in-/uitklapbaar | ja | garantie | 8 jaar |
| verrijdbaar | nee | gewicht | 5,8 kg |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 203393 |  | verrijdbaar vouwtrapje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,44 x 20 m, 2 x 2 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |
| 222683 |  | poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm |
| 528213 |  | verrijdbaar opstapje, van kunststof in blauw, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |