

C+P

wasgoedverdeelkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 800 x 500 mm, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw kunststof voeten, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5023 verblauw

Artikelnummer: 271376

Classic+



wasgoedverdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 800 x 500 mm
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- links uitgerust met 5 vakken, rechts met 1 hoedenplank en kledingstang met 3 haken
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-

structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten













- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw kunststof voeten
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL5023 verblauw
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| meubeltype | kast | kleur onderbouw | lichtgrijs // RAL7035 |
| type kast | garderobe-/vakkenkast | kast links uitrusting | 5 vakken |
| vakken | 2 stuks | kast rechts uitrusting | 1 hoedenplank en kledingstang met 3 haken |
| hoogte | 1950 mm | legborden / schappen aantal | 5 stuks |
| breedte | 800 mm | legbord-/niveautype | legbord |
| diepte | 500 mm | kledingstang | ja |
| breedte vak | 400 mm | kledinghaak aantal | 4 stuks |
| scheidingswand | ja | type deur | dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten |
| onderbouw | voeten | deuraanslag | beide zijden |
| afsluitbaar | ja | deur uitvoering | inliggend, binnenliggende penscharnieren |
| sluitsysteem | cilinderslot | openingshoek deur | 110 ° |
| materiaal | staal | stabiliteit / versterking / vers | vouwen, steunen |
| materiaal verwerking | gelast | opstelling | wand |
| hoogte onderbouw | 100 mm | garantie | 10 jaar |
| kleur romp | lichtgrijs // RAL7035 | ventilatie | behuizing en front |
| kleur voorkant | verblauw // RAL5023 | deurdemping | ja |
| oppervlak romp | gemoffeld | norm | niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend |
| oppervlak front | gemoffeld | gewicht | 45 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 271444 |  | visitekaarhouder, hoogte x breedte 26 x 76 mm, achterzijde zelfklevend, van kunststof in zwart |
| 271458 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs |
| 271459 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs |
| 271460 |  | schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit |
| 272037 |  | openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |

| | | |
|--------|---|--|
| 272039 |  | gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 272047 |  | schuin opzetsdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak |
| 272050 |  | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal |
| 272051 |  | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas |
| 272052 |  | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart |
| 272053 |  | Scheidingswand, Voor legbord, hoogte x breedte 1210 x 300 mm, van kunststof in translucient |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof |
| 272058 |  | nivelleervoeten voor lockers met voeten of sokkel |
| 272063 |  | Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten |
| 272064 |  | deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof |
| 272065 |  | nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS |
| 272067 |  | nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof |