

B-Safety oogdouche

2 gebogen douchkoppen, met
debietmeter, doorloophoeveelheid
14 l/min

Artikelnummer: 509025



B-Safety Oogdouche

Conform DIN 12 899 T2 en EN 15154-2:2006

oogdouche




- conform EN 15154-2:2006
- 2 gebogen douchkoppen
- met debietmeter
- doorloophoeveelheid 14 l/min
- aansluiting 1/2" binnen
- voor de vaste montage aan de tafel of voor wandmontage, om de douchekop uit te nemen



Technische details

veiligheidsuitrusting	EHBO	opstelling	vaste montage aan tafel of wand
ehbo-uitrusting	oogdouche	doorvoer	14 l/min
norm	EN 15154-2:2006	aansluitschroefdraad	1/2" binnen
douche uitvoering	debietmeter	kleur	grijs/groen
douchekop uitvoering	2 gebogen douchekoppen	gewicht	1,5 kg

Dit past ook bij ...

221159		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met antibeslag-/antikraslaag, helder, met UV-filter, uitrusting: beugel en neusbrug met zachte bekleding
221263		wegwerpoverall, van polypropyleen in blauw, afmeting L
222865		wegwerphandschoenen, van vinyl in transparant, Licht gepoederd, afmeting 9 - 10, lengte 240 mm