

## Kastenroller

Traglast 300 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Plattform durchbrochen, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen mit Abrollrand, feuerrot, Gestell in feuerrot, 4 Lenkrollen, Mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge



Artikelnummer: 219855



## Kastenroller

Kastenroller

- Traglast 300 kg
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
- Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
- Plattform durchbrochen
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen mit Abrollrand, feuerrot
- Gestell in feuerrot
- Konstruktion verschweißt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 100 mm
- Mit TPE-Bereifung auf Polypropylen-Felge
- HACCP konform

## Technische Details

Transportgerät Transportroller

Lenkstange nein

Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Traglast	300 kg	Bereifung	TPE
Euronorm	ja	Material Felge	Polypropylen
Ladeflächenlänge	600 mm	Rad-Ø	100 mm
Ladeflächenbreite	400 mm	Länge	610 mm
Plattform	durchbrochen	Breite	410 mm
Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen	Farbe	feuerrot
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Zertifizierung	HACCP
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	5,4 kg