




MODULAIRE BEHUIZING

## GTA 340-t



### GTA 340-t

Modulaire behuizing

#### DE KLANTGERICHTE

440 x 320 x 179 mm  
Artikelnummer: 01534001

Automaatverdeler - Industriekwaliteit -, 2 rijen, PE/N klem, met steeds 2 Klempunten 16 mm<sup>2</sup>, 10 Klempunten 6 mm<sup>2</sup>, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, incl. 3 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

met transparante deksel



## Technische gegevens

### Afmetingen

Breedte:	440 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm

### Materiaal:

Behuizing:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Deksel:	Polycarbonaat
Afdichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt
materiaal:	Polycarbonaat



# GTA 340-t

## Andere eigenschappen

Beschermingsniveau:	II
doorslagspanning AC:	400 V
PVC-vrij:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP65 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Weerbestendig:	Ja
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 N m