



**Omschrijving:** Stalen montageplaat vereenvoudigt montage en bevestiging van apparatuur. Deze plaat is voorzien van rechthoekige gaten (28 x 11 mm) voor het verkrijgen van de juiste montagepositie d.m.v. insteekmoeren. De insteekmoeren kunnen binnen de vierkante gaten verplaatst worden. In diepte verstelbaar met AMG als accessoire. Niet geschikt voor de AFS serie.

**Materiaal:** Gegalvaniseerd plaatstaal.

**Verpakkingseenheid:** Per stuk.

H	B	h	b	Item nr.
400	300	370	250	AMT04030
400	400	370	350	AMT04040
400	500	370	450	AMT04050
400	600	370	550	AMT04060
500	300	470	250	AMT05030
500	400	470	350	AMT05040
500	500	470	450	AMT05050
600	400	570	350	AMT06040
600	500	570	450	AMT06050
600	600	570	550	AMT06060
600	800	570	750	AMT06080
700	500	670	450	AMT07050
800	400	770	350	AMT08040
800	600	770	550	AMT08060
800	800	770	750	AMT08080
1000	600	970	550	AMT10060
1000	800	970	750	AMT10080
1200	600	1170	550	AMT12060
1200	800	1170	750	AMT12080

*Niet geschikt voor AFS.*