

Meubel-/spiegelarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend - met schakelaar

Behuizing geëxtrudeerd aluminium profiel, geanodiseerd, geschroefde witaluminium gelakte kopschotten van kunststof, wipschakelaar zwart, bevestiging horizontaal of verticaal als wandmontage mogelijk, met geïntegreerd kabelkanaal en kabelinvoer conform beschermingsgraad. Kleur behuizing blank geanodiseerd aluminium; Lichtverdeling direct/indirect via opalen diffusor van ISCC-gecertificeerd "TRUCIRCLE™" polycarbonaat met glad oppervlak; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	16162644125
EAN-nummer	4020863350483
CBS-code	94051190
Keurmerk	IP 40, Beschermingsklasse I, ENEC 10 VDE, Gloeidraadtest 850 °C, F, MM, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (10°C bis 35°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 35°C
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - Bundesförderung für effiziente Gebäude (Dui) (federale subsidie voor efficiënte gebouwen)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	9W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	100 stuks/B10, 160 stuks/B16, 120 stuks/C10, 200 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Lichtstroom armatuur	1089lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 35°C)
Lichtopbrengst	121lm/W

MECHANIEK


Kleur behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Maten (LxBxH/DxH)	600mm x 51mm x 82mm
Gewicht (netto)	0.9kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	150mm/0mm
Montagewijze	Wandopbouw, Meubelaanbouw

Maten

L	600 mm	Lengte
B	51 mm	Breedte
H	82 mm	Hoogte
A1	350 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
X	150 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuur midden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/nl/article/16162644125>



Referentie	LED 1000lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %

