

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Easywave #-technologie

551-72112

4 jaar
garantie

De geconnecteerde tweevoudige schakelaar beschikt over twee schakelcontacten om verlichting te schakelen. Hij bevat een zender en ontvanger die draadloos kunnen communiceren met de draadloze slimme hub voor Niko Home Control.

Je kunt de geconnecteerde tweevoudige schakelaar gebruiken om een klassieke schakelaar te vervangen. Hij is voorzien van twee extensieklemmen zodat hij in combinatie met een klassieke drukknop ook heel eenvoudig wissel- of kruisschakelingen kan vervangen. De geconnecteerde tweevoudige schakelaar kan zijn eigen contacten schakelen.

Na toevoeging van de draadloze slimme hub voor Niko Home Control wordt het mogelijk om met de Niko Home Control programmeersoftware bijkomende functionaliteiten te configureren. Zo is het mogelijk om deze te koppelen in een sfeer of alles-uit functie en veel meer.

Het is mogelijk om de bediening los te koppelen van zijn ingebouwde contacten. Op die manier heb je de volledige flexibiliteit om via de programmeersoftware het schakelcontact en de bediening afzonderlijk van elkaar te configureren. Dit toestel is niet compatibel met de draadloze bridge (550-00640).



Technische gegevens

Geconnecteerde tweevoudige schakelaar, sokkel, 2 x 10 A (totaal max. 16 A), 71 x 71 mm, schroefbevestiging, Easywave #-technologie.

- Niet compatibel met de draadloze bridge
- Instellingen aanpassen: Niko Home Control programmeersoftware (vereist smart hub)
- Maximumafstand (tussen schakelaar en slimme hub): 30 m

- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Communicatieprotocol: Easywave #
- Maximaal radiofrequent vermogen: 6 dBm
- Werkfrequentie: 0.8691 GHz
- Beschermingsgraad: IP20
- Vereist type inbouwdoos
 - diepte: min. 40 mm (incl. bedradingsruimte)
 - klauw/schroefbevestiging: 60 mm
 - binnendiameter doos: 60 mm
 - meervoudige dozen centerafstand horizontaal: 71 mm
 - meervoudige dozen centerafstand verticaal: 71 mm
- Bevestigingswijze
 - met schroeven, voor eenvoudige bevestiging in inbouwdoos met grijpvlakken
- Centerafstand
 - horizontale koppeling en verticale koppeling met centerafstand 71 mm
 - horizontaal koppelen van meerdere sokkels verloopt snel en perfect door omhooggeplooide zwaluwstaarten aan de linker- en rechterzijde

Niko

551-72112 - 27-06-2023

- extra robuustheid door omhooggeplooiden randen aan de buitenzijde van de sokkel en de doorzetting naar binnen toe
- Draadcapaciteit
 - tot 2 x 2,5 mm² draad per aansluitklem
- Omgevingstemperatuur: 0 – +40 °C
- Afmetingen (HxBxD): 71,5 x 73 x 40 mm
- Gewicht: 70 g
- Markering: CE



Afmetingen

