

Lineal suspended 1400 Wit 4640lm 3000K Ra>80 DALI / Push Dim

Artikelcode: 8246094704
 EAN: 5703821178068



Elektrisch

System wattage: 37W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 4640lm
 Werkzaamheid: 125 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
 Module: 1400
 Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel
 Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1401
 Breedte (mm) W: 42
 Hoogte (mm) H: 70
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.5 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1560 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28

