

## Junistar Lux IsoSafe Wit 620lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902520  
 EAN: 7021989025207  
 Vervangt: 912382



### Elektrisch

Wattage: 7W  
 System wattage: 8W  
 Spanning: 220-240V  
 Frequentie (Hz): 50/60Hz  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 620lm  
 Werkzaamheid: 78 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 4000K  
 Kleurweergave (CRI): Ra 98  
 MacAdams factor: SDCM: 1  
 levensduur: L90/B10>100,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Reflector  
 Bundelhoek: 42°  
 UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
 Kleur: Wit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56  
 Diameter (mm) D: 94  
 Cut-out (mm): 83  
 Inbouwdiepte plafond (mm): 54  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.415 / 0.349

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 130 x 115 x 75



7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 0 7