

Aufbaugerätestecker - ohne Klappdeckel

Abbildung ähnlich - similar picture




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	265
EAN	4024941002653
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Geräte-Höhe	145mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	78mm
Flanschmaß vertikal in mm	100mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	74mm
Bohrlochabstand horizontal in	62mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,158 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941002653
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,158 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941959711
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1,732 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Abbildung ähnlich - similar picture