

Produktdatenblatt zu Art.-Nr.: 6823009

Walther Kunststoff
Steckdosenkombination
Farbton ähnlich RAL 7035
Gehäuse PC/ABS silikon- und halogenfrei
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Gehäuse 682
Abmessungen H x B x T: 404 x 290 x 171,5 mm
1 CEE-Anbaudose 5 x 32A Typ 430
1 CEE-Anbaudose 5 x 16A Typ 410
3 Schutzkontaktsteckdosen Typ 10003AA
1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3-pol. 32A C
1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3-pol. 16A C
3 Leitungsschutzschalter (MCB) 1-pol. 16A C
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4-pol. 40/0,03A
1 Klemmsatz K25 10-pol.
Gesamtschutzart IP44
 Bemessungsstrom: 40A
RDF=0,6

Steckdosenkombination anschlussfertig verdrahtet und
geprüft nach EN 61439-1/3
Einbautiefe inklusive Anbaudosen: 215 mm
Gewicht ca. 6,5 kg

