



**AccuLux<sup>®</sup>**

**Aufladbares Licht**



**MADE IN GERMANY**

Das Original der AccuLux-Entwicklung

**Sicherheitsleuchte**

# SL 7/8 LED (SET)

- ▼ **In Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar**  
(Ladbar 230 V / 12-24 V)
- ▼ **Notlichtfunktion**  
(Schaltet sich bei Stromausfall ein)
- ▼ **Kapazitätsanzeige**
- ▼ **Modernste Akku- und LED Technologie**
- ▼ **3 Jahre Garantie auf umweltfreundlichen High-Tech-Akku**  
(Lithium-Eisenphosphat)
- ▼ **Schutzart IP 54**



[www.accumlux.de](http://www.accumlux.de)



Made in Germany

# AccuLux SL 7/SL 8 LED



Arbeitsleuchte mit Notlichtfunktion (geht an bei Stromausfall)  
Work Lamp with emergency function



**AccuLux SL 7 LED Set**  
Ohne Linsenfokus:  
für breite  
Lichtstreuung



**AccuLux SL 8 LED Set**  
Mit Linsenfokus:  
für hohe Leuchtweite



**AccuLux SL 7 LED**



**AccuLux SL 8 LED**

**NEU! NEW!**  
3 Jahre Akku-Garantie!  
3 years warranty for battery!

**AccuLux SL 7 LED Set** (Art.Nr. 456641)  
ohne Linsenfokus: breite Lichtstreuung

**AccuLux SL 8 LED Set** (Art.Nr. 456741)  
mit Linsenfokus für hohe Leuchtweite

Handscheinwerfer mit modernster LED- und Akku-Technologie!  
In Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar. 3-stufig schaltbar:  
Hauptlicht, Pilotlicht und Blinklicht.

Der **Lithium-Eisenphosphat-Akku** (LiFePO4) hat eine sehr geringe Selbstentladung und ist mit ca. 2000 Ladezyklen 4 mal langlebiger als herkömmliche Akkus! Dadurch wiegt die Leuchte nur noch 730 g (vorher: 1100 g).

**Technische Daten:**

- Hauptlicht: Power LED mit ca. 200 Lumen
- Pilotlicht: Nichia LED 5 mm
- Leuchtdauer: ca. 5 h (Hauptlicht); ca. 165 h (Pilotlicht)
- Schutzart: IP 54 (Leuchte)
- Akku: LiFePO4, 3,2 V / 3,4 Ah
- Ladezeit: ca. 5 h
- Leuchtweite: bis ca. 150 m
- Maße: 104 x 245 x 120 mm (Leuchte + Ladeeinheit)

**Lieferumfang:** Leuchte, Ladestation, Ladekabel 230 V und 12/24 V, Streuscheibe orange

**AccuLux SL 7 LED Set** (Art.Nr. 456641)  
no focused lens: widespread light

**AccuLux SL 8 LED Set** (Art.Nr. 456741)  
incl. focused lens: for long range

Work lamp with hightech-technology of LED and rechargeable battery! For installation in buildings and vehicles. 3-step switch: Main light, emergency light and Flash-light.

The **Lithium-Iron Phosphate battery** (LiFePO4) has a very low discharge factor: therefore the longevity is 4 times higher than of common batteries (can be charged 2000 times instead of 500 times) **Result:** The weight of the lamp is 730 g only (before 1100 g).

**Technical Data:**

- Main lamp: Power LED ca. 200 Lumens
- Pilot lamp: Nichia LED 5 mm
- Light time: ca. 5 h (main lamp); ca. 165 h (Emergency light)
- Protect. class: IP 54 (Lamp)
- Battery: LiFePO4, 3,2 V / 3,4 Ah
- Charging time: ca. 5 h
- Range: ca. 150 m
- Dimension: 104 x 245 x 120 mm (Lamp + Charging unit)

**Supply:** Lamp, Charging unit, Charging cable 230 V and 12/24 V, diffuser orange