



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6952 Fahrwerk



Für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Verstellbereich: 700-1190 mm.

Technische Details:

Gesamttragkraft (kg)	12000
Gesamtlänge (mm)	420
Gesamtbreite (mm)	268
Gesamthöhe (mm)	110
Hinweis	Tragplatte 350 x 200 mm
Anzahl Achsen	4
Anzahl Tragrollen	12
Radgröße (mm)	85 x 90
Bereifung	Nylon
Gewicht (kg)	38
Ursprungsland	China
Garantie (Jahre)	2
Zolltarifnummer	73269098
GTIN	4017976069524