

RJI RJ45 jack w. transformer 10 Gbit



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 551 1560
Beschreibung	RJI RJ45 jack w. transformer 10 Gbit
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455511560

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial®
Bezeichnung	Magnetics
Komponente	Buchse
Beschreibung	RJ45 mit integriertem Übertrager gewinkelt

Ausführung

Anschlussart	Wellenlötanschluss
Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Bemessungsspannung	30 V
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 ... +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP20



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 DUXR2.E254191 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E254191

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	56
Nettogewicht	7,12 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140061712
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)