



Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Kurzbezeichnung des Geräts	iOF
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungstrom	3 A bei 415 V AC 6 A bei 250 V AC
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Höhe	77 mm
Breite	18 mm
Tiefe	75 mm
Farbe	Weiß
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 (Acti9 iSW)
Zusatzanschlussklemme	Schraubanschluss 10 mm ²

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	62 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	9
VPE 2 Höhe	8,5 cm
VPE 2 Breite	9,3 cm
VPE 2 Länge	22,1 cm
VPE 2 Gewicht	622 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	108
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	7,959 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------