



**ION 800 Ionisierer**



- Tischgebläse
- Ionsiationsbereich: 30 cm x 90 cm
- Lüftung: Siebenstufig
- Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 10 V
- Abmessungen (H x B x T): 21,5 cm x 15,2 cm x 9,0 cm
- Betriebsspannung: 220V
- Gewicht: 2,2 kg

**Besonders:**

- Edelstahlgehäuse
- Selbstreinigungsfunktion
- Niedrige Offset-Spannung (<±50V)

Artikel-Nr.	Beschreibung
EP0401014	ION 800 Ionisiergerät

**SCS Bench-Top-Ionizer**



- Tischgebläse
- Lüftung: Zweistufig
- Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 15V
- Abmessungen (H x B x T): 21,9 cm x 18,1 cm x 10,4 cm
- Betriebsspannung: 24V
- Gewicht: 1,3 kg

**Besonders:**

- Stündliche Emitterpunkt-Selbstreinigung

Artikel-Nr.	Beschreibung
EP0401003	SCS Bench-Top-Ionizer

**SIMCO-minION 2**



- Tischgebläse
- Ionsiationsbereich: 30 cm x 120 cm
- Lüftung: Stufenlos regelbar
- Selbstbalancierung der Offset-Spannung: ± 10 V
- Abmessungen (H x B x T): 13,6 cm x 9,8 cm x 6 cm
- Betriebsspannung: 24VDC
- Gewicht: 0,5 kg

**Besonders:**

- Entladezeit <2 s
- Edelstahl-Emitter

Artikel-Nr.	Beschreibung
EP0401007	SIMCO-ION minION 2

