

GF2T | Einstechfühler, ohne Kabel

Highlights:



Product description

aus V4A-Rohr, IP67 im angeschlossenen Zustand, BNC-Stecker mit EPDM-Tülle bis +75 °C

General characteristics

Sensor	Pt1000 cl. B
Messbereich	-70 ... +250 °C
Reaktionszeit	Wasser 0,4 m/s <2 s, Luft 2 m/s ca. 40 s
Kabel	1 m Silikonkabel