

BD2-AK04/LSM-3VA22-M-250-4-ET35 BD2 Abgangskasten Mit Leistungsschalter 250A 3VA22 / 4 polig / Elektronischer Auslöser Mit Motorantrieb Schaltvermögen 55 kA

Ausführung	
Produkt-Bezeichnung	Abgangskasten für Schienenverteilersystem BD2
Betriebsspannung / bei AC	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal • bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	400 V 400 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP54
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz / Bemessungswert	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	50 Hz 60 Hz
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal • für Stromkreis 1 / bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	215 A 215 A
Anschlüsse	
anschließbarer Leiterquerschnitt / in der Abgangseinheit	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal 	6 mm ² 120 mm ²
Abgangsstellen	
Ausführung der Abgangseinheit	Leitungseinführung
Ausführung des Kurzschluss- und Überlastschutzes / in der Abgangseinheit	4-poliger Leistungsschalter mit Motorantrieb Elektronischem Überstromauslöser Schaltvermögen M
Baugröße der Abgangseinheit	4
Polzahl / der Abgangseinheit	5
Mechanischer Aufbau	
Höhe	257 mm
Breite	406 mm
Länge	725 mm
Produktbestandteil / Arretierung	Ja
Weitere Informationen	

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=BVP:662478>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/BVP:662478>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=BVP:662478

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



