

## Regal-Auffangwanne

Auffangvolumen 240 l, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 139970

## Regalwanne

Regal-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 240 l
- Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen








## Technische Details

|                      |                    |                          |                |
|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne       | Auffangwanne Ausstattung | Gitterrost     |
| Auffangwannentyp     | Regal-Auffangwanne | Material Gitterrost      | Stahl          |
| Lagerort             | unter Dach         | Oberfläche Gitterrost    | verzinkt       |
| Auffangvolumen       | 240 l              | Unterbau                 | Einfahrtaschen |

|                        |  |                  |          |
|------------------------|--|------------------|----------|
| Gefahrstoffbezeichnung | wassergefährdende und brennbare Stoffe   | unterfahrbar     | ja       |
| Bauweise (Zulassung)   | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | Unterfahrhöhe    | 100 mm   |
| Höhe                   | 225 mm                                   | stapelbar        | nein     |
| Breite                 | 2150 mm                                  | fahrbar          | nein     |
| Tiefe                  | 1300 mm                                  | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Material               | Stahl                                    | Gewicht          | 171 kg   |
| Oberfläche             | verzinkt                                 |                  |          |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 200237 |    | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel  |
| 221341 |    | Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm   |
| 504444 |    | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm  |
| 510925 |   | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm   |