## **Regal-Auffangwanne**

Auffangvolumen 240 I, Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm, mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung





Artikelnummer: 139970

## Regalwanne

## Regal-Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Auffangvolumen 240 I
- Höhe x Breite x Tiefe 225 x 2150 x 1300 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen





Technische Details				
Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	Gitterrost	
Auffangwannentyp	Regal-Auffangwanne	Material Gitterrost	Stahl	
Lagerort	unter Dach	Oberfläche Gitterrost	verzinkt	
Auffangvolumen	240	Unterbau	Einfahrtaschen	

Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und brennbare Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	225 mm	stapelbar	nein
Breite	2150 mm	fahrbar	nein
Tiefe	1300 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Material	Stahl	Gewicht	171 kg
Oberfläche	verzinkt		

Dazu passt au	ich
200237	Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH- Neutrallösung, Spiegel
221341	Chemikalienschutzhandschuh, aus PVC in braun, gefüttert, Größe 10, Länge 40 mm
504444	Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925	Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525760	Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm