

Winkelrahmen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm, Mit offener Seite für Hubwagen und Gabelstapler, Plattform offen, Griffbügel, Aus Stahl galvanisch blau verzinkt, 4 Lenkrollen

Artikelnummer: 244083



Winkelrahmen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 600 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Mit offener Seite für Hubwagen und Gabelstapler
- Plattform offen
- Griffbügel
- Aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- 4 Lenkrollen
- Rad Ø 50 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	ja
Rollertyp	Winkelrahmen	Bereifung	Polyurethan

Traglast	500 kg	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Euronorm	ja	Rad-Ø	50 mm
Transportgerät Funktion	Nutzung mit Hubwagen/Gabelstapler	Höhe	600 mm
Ladeflächenlänge	800 mm	Material	Stahl
Ladeflächenbreite	600 mm	Oberfläche	galvanisch verzinkt
Plattform	offen	Gewicht	14,5 kg
Material Plattform	Stahl		