

## Bauer

### Späne-Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 1210 mm, Inhalt 0,275 m<sup>3</sup>, Traglast 750 kg, Unterbau Einfahrtaschen, Robuste Konstruktion aus Stahlblech feuerverzinkt



Artikelnummer: 254603



### Späne-Kippbehälter

- niedrige Bauform
- Höhe x Länge x Breite 540 x 960 x 1210 mm
- Inhalt 0,275 m<sup>3</sup>
- Traglast 750 kg
- Gewicht 95 kg
- Einfahrhöhe x Einfahrbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 170 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
- mit Kippsicherung
- öl- und wasserdicht
- Ablasshahn mit Sieb
- Wände geschlossen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Unterbau Einfahrtaschen
- Robuste Konstruktion aus Stahlblech feuerverzinkt

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Kippausführung	Kippen über Abrollmechanik und durch günstigen Lastschwerpunkt
Inhalt	0,275 m³	Kippsicherung	ja
Höhe	540 mm	ebenerdige Entleerung	nein
Länge	960 mm	unterfahrbar	ja
Breite	1210 mm	Unterbau	Einfahrtaschen
Traglast	750 kg	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Bauart	niedrige Bauform	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Material	Stahlblech	Einfahrtaschenabstand	170 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Ablasshahn	ja
Material Eigenschaft	öl- und wasserdicht	Oberfläche	feuerverzinkt
Wandkonstruktion	geschlossen	Farbe Ausführung	feuerverzinkt
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Deckel	nein
Kippfunktion	manuell	Gewicht	95 kg