


Streifenvorhang

Höhe 2800 mm, Streifenbreite 300 mm, 3 mm stark, Überlappung 100 mm (entspricht einem Anteil von 66 %)

Artikelnummer: 526316



Streifenvorhang

Streifenvorhang


- Höhe 2800 mm
- Streifenbreite 300 mm, 3 mm stark
- Überlappung 100 mm (entspricht einem Anteil von 66 %)
- Streifen aus PVC in blautransparent
- mit guter Wärme- und Kälteisolierung
- Schalldämmung 30 dB
- temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C
- Aufhängung aus Blech mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| Arbeitsplatzausstattung | Streifenvorhang | Schalldämmung | 30 dB |
| Höhe | 2800 mm | Temperaturbeständigkeit | -5 °C bis +60 °C |
| Breite Streifen | 300 mm | Material Vorhang | PVC |
| Materialstärke | 3 mm | Farbe Vorhang | blautransparent |
| Überlappung | 100 mm | Material Aufhängung | Blech |
| Anteil Überlappung | 66 % | Oberfläche Aufhängung | verzinkt |
| Isolierung | Wärme-/Kälteisolierung | Gewicht | 23,5 kg |

Zubehör

526353



Schiebevorhang, Befestigung vor dem Sturz, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

208774



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 800 x 600 mm, Inhalt 130 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen

527142



Besen, mit Rosshaarborsten, Arbeitsbreite 1000 mm, für feinen Staub

527436



Stiel, Länge 1400 mm, aus Holz, braun