

fetra Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau

Artikelnummer: 948212



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Sackkarre

Traglast 250 kg

Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
- Höhe x Breite 1150 x 590 mm
- Schaufel anschaubar und austauschbar
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Rollenlager
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportkarre

Treppenkufen nein

Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Luft
Traglast	250 kg	Radlager	Rollenlager
Schaufelbreite	400 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	150 mm	Material Felge	Kunststoff
Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Sicherheitsgriff	ja
Material	Stahl	Höhe	1150 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Breite	590 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Farbe	brillantblau // RAL5007	Gewicht	12 kg
klappbar	nein		

Zubehör

119195		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Set 4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
119197		Rad, Durchmesser x Breite 260 x 85 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Aufpreis pro Karre (Paar, 2 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar