

V-Gard Kinnschützer bieten dem Gesicht und Hals zusätzlichen Schutz vor Splintern, Störlichtbögen und Spritzer. Sie sind für Anwendungen in der Forstwirtschaft, der Chemischen Industrie und der Versorgungsindustrie entwickelt worden.

Beide optionale Kinnschutzvarianten werden dank 3-Punkt-Befestigung schnell an die vorgesehenen V-Gard Visiere angebracht. Der einzigartige, einziehbare Kinnschutz mit flexiblen Platten sorgt für mehr vertikale und horizontale Bewegungsfreiheit des Kopfes. Der Standard-Kinnschutz überzeugt durch eine kompakte, leichtgewichtige Konstruktion.



Das undurchsichtige Material gewährleistet Sicherheit und Normkonformität mit klaren, getönten und reflektionsbeschichteten V-Gard Visieren. Die Kinnschützer sind in Kombination mit vorgesehenen V-Gard Visieren hinsichtlich Stoßbeständigkeit, Schmelzmetall- und Lichtbogenbeständigkeit zertifiziert worden. Bitte fragen Sie nach den Datenblättern zu den Visieren und Visierhaltern.

SAP Nr	Beschreibung	Gewicht gramm	EN166 geprüft mit V-Gard Visieren und Visierhaltern	EAN Code	Verkaufseinheit
10115827	Standard Kinnschutz, 75 mm hoch	72	389 BT / EN1731-F	641817025796	5
10115828	Einziehbarer Kinnschutz, 45-75 mm hoch	100	389 BT / EN1731-F	641817025802	5
Materialien	Standard Kinnschutz = Tenite, cellulosic plastic Einziehbarer Kinnschutz= Lexan 141, Polykarbonat, thermoplastischer Harz				
Verpackungs- & Verkaufseinheit	Die Artikelnummern entsprechen einem einzelnen Visier, eingeschweißt mit der Gebrauchsanleitung in einem Polybeutel mit Eurolock-Aufhängung und einem Identifikationsaufkleber mit Barcode EAN13. MSA verkauft in Verkaufseinheiten von 5 St die in einem Karton verpackt sind. Dieser Karton ist mit einem GS1 – 128 Barcode versehen. Karton Maße (BxLxH) = 250x435x45 mm.				



10115827 – Standard Kinnschutz



10115828 – Einziehbarer Kinnschutz



Kinnschutz wird an spezielle V-Gard Visiere einfach angebracht