



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 3270 Materialständer



Für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw., höhenverstellbar und fahrbar. Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Gleitlagerung. Feststeller an 2 Lenkrollen gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 150 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 605 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 405 |
| Höhenverstellbar von-bis (mm) | 720-995 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 75 x 25 |
| Gewicht (kg) | 16,8 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| GTIN | 4017976032702 |