




Kontaktanzahl

10+

500 V
16 A

Han E/
EE

Bezeichnung	Leiterquer- schnitt (mm ²)	Bestell-Nummer Stift Buchse		Maßzeichnung Maße in mm
<p>Han® ES, Käfigzugfederanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm</p> 	0,14–2,5	09 33 010 2616	09 33 010 2716	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p>
<p>Han® ESS, Käfigzugfederanschluss, versilberte Kontakte, Durchgangswiderstand: ≤3 mOhm</p>  <p>zwei Anschlüsse pro Kontakt</p>	0,14–2,5	09 33 010 2672	09 33 010 2772	 <p>1) Abstand für sichere Kontaktgabe max. 21 mm</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div data-bbox="1268 1429 1380 1615"> <p>M</p> </div> <div data-bbox="1396 1429 1508 1615"> <p>F</p> </div> </div> <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p>  <p>Montageausschnitt</p>