

PRODUKTDATENBLATT

SIC

PROLINE ●●●○

●●●●○ Lebensdauer

Form 11



- Hohe Zerspanungsleistung
- Hohe Standzeit

Schleifopf für den Schleifeinsatz auf Flächen und Kanten in der Steinbearbeitung.

 Nur mit Spezial-Schutzhaube verwenden



Typenbezeichnung	SIC
Artikelbezeichnung 1	Schleifopf
Artikel-Nr.	303258
GTIN	4011890063828
Inhaltsmenge	6
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,820 kg
Produktabmessung	110/90 x 55 x 22,23
Durchmesser 1	110 mm
Durchmesser 2	90 mm
Besatzhöhe	55 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifopf
Form Kurzversion	Form 11
Körnung SU	24
Arbeitsgeschwindigkeit	50 m/s
maximale Drehzahl	8680 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK04
Produktkategorie-Text	RS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890063927
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	340 mm
Breite Verpackung	230 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	4,920 kg
Zolltarifnummer	68042212
Herkunftsland	SI

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodiusabrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS