

EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter für Tauchkreissägen



Für den Einsatz auf Tauchkreissägen




Hartholz MDF Sperrholz, Laminat

Einzelpacks

Artikel-Nummer	Sägeblatt- durchmesser/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Schnelle Schnitte	Universeller Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine Schnitte	Aluminium	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT1089-QZ*	165/20	1.6/2.3	18	FZ	18°	●					5035048083383		IV
DT1091-QZ	165/20	1.6/2.0	40	WZ	5°		●				5035048072677		IV
DT1090-QZ	165/20	1.6/2.0	48	WZ	5°			●			5035048066416		IV
DT1086-QZ*	165/20	1.6/2.3	48	TFZ	5°				●		5035048083352		IV
DT1087-QZ*	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	0°				●		5035048083369		IV
DT1088-QZ*	165/20	1.6/2.3	54	TFZ	-5°				●	●	5035048083376		IV

* NEU in 2011



Set

Artikel-Nummer	Beschreibung	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT4205-QZ	3-tlg. Set EXTREME DeWALT® Kreissägeblätter, 165 mm Ø, 20 mm Bohrung 1x EXTREME DeWALT® Tauchkreissägeblatt 48 Wechselzahn (5°), 1x EXTREME DeWALT® Handkreissägeblatt 24 Wechselzahn (25°), 1x EXTREME DeWALT® Handkreissägeblatt 48 Trapez-Flachzahn (-5°)	5035048078754		netto



Bau Kreissägeblätter für Handkreissägen



Für den Einsatz auf Handkreissägen

DeWALT Bau-Handkreissägeblätter – extrem robuste, nagelfeste Baustellenblätter für härteste Anforderungen. Entwickelt für schnelle Schnitte in natürlichen Hölzern und Verbundmaterialien sowie Schalhaut. Optimal für einfache bis gute Quer- und Längsschnit-tergebnisse.

Einzelpacks

Artikel-Nummer	Sägeblatt- durchmesser/ Bohrung	Blattstärke/ Schnittbreite	Zähnezahl	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Reduzerringe/ gerändert	Schnelle Schnitte	Universeller Einsatz/ Querschnitte	EAN	Euro zzgl. MwSt.	PG
DT1164-QZ	150/20	1.5/2.4	12	WZ	+20°		●		5035048011263		IV
DT1140-QZ	152/20	1.5/2.4	12	WZ	+20°		●		5035048011010		IV
DT1141-QZ	152/20	1.5/2.4	24	WZ	+10°			●	5035048011027		IV
DT1142-QZ	160/20	1.5/2.4	18	WZ	+20°	16	●		5035048011034		IV
DT1143-QZ	160/20	1.5/2.4	30	WZ	+10°	16		●	5035048011041		IV
DT1166-QZ	165/20	1.5/2.4	18	WZ	+20°		●		5035048080290		IV
DT1167-QZ	165/20	1.5/2.4	30	WZ	+10°			●	5035048080306		IV
DT1144-QZ	165/30	1.5/2.4	18	WZ	+20°	16,20	●		5035048011058		IV
DT1145-QZ	165/30	1.5/2.4	30	WZ	+10°	16,20		●	5035048011065		IV
DT1146-QZ	170/30	1.5/2.4	18	WZ	+20°		●		5035048011072		IV
DT1147-QZ	170/30	1.5/2.4	30	WZ	+10°			●	5035048011089		IV
DT1149-QZ	184/16	1.7/2.6	18	WZ	+20°		●		5035048011102		IV
DT1151-QZ	184/16	1.7/2.6	30	WZ	+10°			●	5035048011126		IV
DT1148-QZ	184/30	1.7/2.6	18	WZ	+20°	20	●		5035048011096		IV
DT1150-QZ	184/30	1.7/2.6	30	WZ	+10°	20		●	5035048011119		IV
DT1165-QZ	190/16	1.7/2.6	18	WZ	+20°		●		50350480114318		IV
DT1152-QZ	190/30	1.7/2.6	18	WZ	+20°	20	●		5035048011133		IV
DT1153-QZ	190/30	1.7/2.6	40	WZ	+10°	16,20		●	5035048011140		IV
DT1156-QZ	235/30	1.7/2.6	24	WZ	+20°	25.4	●		5035048011171		IV
DT1157-QZ	235/30	1.7/2.6	40	WZ	+10°	25.4		●	5035048011188		IV

