

Datenblatt Vliesstoff **ZVG-Art.-Nr. 11811-00**

Produkt: Maler – und Abdeckvlies 1m x 25 m / 200g/m²

Fasern	100% Recycling - Mixfasern bunt
Folie	Einseitig mit rutschemmender PE - Folie kaschiert
Verfestigung	Thermisch
Gewicht	200 g/m ² (+/- 10%) (inklusive PE - Folie mit ca. 30g/m ²)
Wasseraufnahmevermögen:	ca. 700 % (ca. 1,4 l / m ²)
Materialstärke	ca. 1,25mm – 1,50mm
Höchstzugkraft (längs)	43,8 N/50mm
Höchstzugkraft (quer)	59,4 N/50mm
Dehnung (längs)	7,6 %
Dehnung (quer)	30,1 %
Farbe	Bunt (Grau , Braun etc.)
Rollenbreite	1000 mm (+/- 5 mm)
Rollenlänge	25 m (+/- 15 mm)
Verpackung	Rollen in Folie gewickelt auf EURO – Paletten
Palettierung	24 Rollen / Euro-Palette (Beim Versand werden 2 Paletten übereinander verladen)

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach aktuellem Stand der Produktion und unterliegen handelsüblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.